

## Cosmedico Wildline

**25 Вт**

**Артикул: 10016**

Лампа для солярия

### Размеры

Номинальные значения	525 x 15
Длина (ном.):	520 мм
Без контактов (макс.):	516,9 мм
С контактами (макс.):	531,1 мм
Между патронами (min / max):	521,6 / 524,0 мм
Диаметр	16 мм
Тип патрона *	G5 / alu

\* В соответствии с патронами Cosmedico

### Технические характеристики

Мощность УФ-А	16 мВт/см <sup>2</sup>
Срок эксплуатации *	800 часов
Цвет	УФ синий
УФ-А: 315-400 нм	


\* когда мощность УФ-излучения составляет не менее 70% от номинального значения при измерении в течении 5 часов

Категория: Action

### Электрические характеристики (номинальные значения)

Балластный дроссель	25	Вт
Потребляемая мощность	25	Вт
Потребляемый ток	0,5	А
Напряжение	65	В

### Относительное распределение УФ излучения лампы



### Рекомендуемое время облучения

Мощность УФ-А излучения (в мВт/см <sup>2</sup> )	Тип УФ установки <sup>1)</sup>	Время первоначального загара, минут <sup>2)</sup>	Максимальное время загара для кожи типа 2/3/4, минут
13	4	5	12 / 16 / 21
<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9 / 13 / 17</b>
19	4	3	8 / 11 / 14

1) в соответствии с DIN 5050-1 2) в соответствии с DIN EN 60 335-2-27

Рекомендованное время облучения соответствует эффективной дозе 250 Дж/м<sup>2</sup> для кожи типа 2, 350 Дж/м<sup>2</sup> для кожи типа 3 и 450 Дж/м<sup>2</sup> для кожи типа 4. Эффективная доза определяется воздействием УФ излучения в соответствии с EN 60335-2-27:2002.

### Примечания:

рекомендуется использовать дроссель Cosmedico Cosmopowers S 25 Вт, стартер S10;